

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 20×20G, höjd mm/antal lådor: 400/3****Beställningsdata**

Ordernummer	930505 400/3
GTIN	4062406066321
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 24×24G, med utdragslådor 20×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 100, 100, 100

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	600 mm
effektiv höjd för lådor	300 mm
höjd	400 mm
Djup	600 mm

lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
vikt	51 kg
Antal dörrar	0
effektiv höjd	300 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Antal lådor	3
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd i G	20
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Verktygsskåp

## Tillbehör

Verktygsskåpstomme för utdragslådor höjd 400 mm

930525 400

Ändhättor till grepplister20 delar Typ 10	951025 10
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	930533 100