

Garant GRIDLINE

**Verktøysskåp komplett med lådor 75 kg, 20×20G, höjd mm/antal lådor:
900/10****Beställningsdata**

Ordernummer	930505 900/10
GTIN	4062406066406
Artikelklass	9GK

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 24×24G, med utdragslådor 20×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 50, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lådornas effektiva yta i G: 20×20

höjd: 900 mm

Bredd: 600 mm

Djup: 600 mm

effektiv höjd: 800 mm

effektiv höjd för lådor: 800 mm
lådornas effektiva bredd: 500 mm

Teknisk beskrivning

effektiv höjd för lådor	800 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Djup	600 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Antal dörrar	0
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
vikt	126 kg
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
höjd	900 mm
effektiv höjd	800 mm
Antal lådor	10
lådornas effektiva djup i G	20
Bredd	600 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0

Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Verkygsskåp

Tillbehör

Verkygsskåpstomme för utdragslådor höjd 900 mm	930525 900
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 50 mm	930533 50
Ändhättor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 75 mm	930533 75
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 100 mm	930533 100
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21