

Garant GRIDLINE

**Verktøysskåp komplett med lådor 75 kg, 20×20G, höjd mm/antal lådor:
900/7A****Beställningsdata**

Ordernummer	930505 900/7A
GTIN	4062406066390
Artikelklass	9GK

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 24×24G, med utdragslådor 20×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 75, 100, 100, 150, 250

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lådornas effektiva yta i G: 20×20

höjd: 900 mm

Bredd: 600 mm

Djup: 600 mm

effektiv höjd: 800 mm

effektiv höjd för lådor: 800 mm
lådornas effektiva bredd: 500 mm

Teknisk beskrivning

Antal lådor	7
höjd	900 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Djup	600 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	105 kg
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva bredd	500 mm
effektiv höjd	800 mm
Antal dörrar	0
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	250 mm
effektiv höjd för lådor	800 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva djup	500 mm
Bredd	600 mm
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %

Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Verktgsskåp

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 100 mm	930533 100
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 250 mm	930533 250
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 75 mm	930533 75
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 150 mm	930533 150
Ändhättor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10
Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 900 mm	930525 900
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 50 mm	930533 50