

Garant**Hylsnyckelsortiment 1/4; 1/2 tum-fyrkant 38 delar, Typ: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	630012 6
GTIN	4062406060213
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad **polyuretanskumplastinsats** där de alltid är klara för användning.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2 – M20.

För insexkruvar med gänga M4 – M18.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

1/4 tum hylsnyckelhylsor sexkant: 9 st nr 631029 storlek 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

1/2 tum hylsnyckelhylsor sexkant: 10 st nr 642229 storlek 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

1/4 tum skruvdragarhylsor sexkant: 3 st nr 631729 storlek 3; 4; 5

1/2 tum skruvdragarhylsor sexkant: 5 st nr 643229 storlek 6; 8; 10; 12; 14

1/4 tum T-handtag: 1 st nr 633029 storlek 116

1/2 tum T-handtag: 1 st nr 641329 storlek 295

1/4 tum instickshandtag: 1 st nr 632829 storlek 1/4

1/4 tum förlängningar: 2 st nr 632429 storlek 50; 150

1/2 tum förlängningar: 2 st nr 641029 storlek 130; 255

Kardanknut 1/4 tum: 1 st nr 633529 storlek 1/4

Kardanknut 1/2 tum: 1 st nr 641629 storlek 1/2

1/4 tum spärrnyckel: 1 st nr 632025 storlek 1/4

1/2 tum spärrnyckel: 1 st nr 640025 storlek 1/2

Förvaring i: ABS-plastlåda

OBS!:

Sortimentet har dessutom plats för 4 st smådelsbehållare nr 951251 storlek 2x3/1 (ingår inte i leveransen).

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
fyrkantsfäste	1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	4-30 mm
Antal delar	38
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-14 mm
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	510 mm
Bredd	294 mm
höjd	61 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x20
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm	643229 10
T-handtag, 1/4 tum totallängd 116 mm	633029 116
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631029 6
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641029 255
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumLång sexkant 3 mm	631729 3
Instickshandtag 1/4 tum totallängd 146 mm	632829 146
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642229 21

Kardanknut 1/4 tum Typ 1/4	633529 1/4
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 14 mm	643229 14
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm	643229 6
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631029 10
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642229 22
Polyuretaninlägg för sortiment 630012	630304 630012
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642229 24
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 30 mm	642229 30
Förlängare, 1/4 tum totallängd 50 mm	632429 50
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631029 5,5
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641629 1/2
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ	640025
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631029 8
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631029 11
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642229 16
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631029 9
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642229 18
Systembox Typ 4	630305 4
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumLång sexkant 5 mm	631729 5
Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632429 150
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumLång sexkant 4 mm	631729 4
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4 mm	631029 4
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641029 130
T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm	641329 295
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 12 mm	643229 12
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631029 5
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631029 7
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ	632025
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 27 mm	642229 27

Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642229 19
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm	643229 8
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642229 17
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642229 13
Spärrskaf, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ 1/2	640025 1/2
Spärrskaf, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ 1/4	632025 1/4