

Garant**Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 39 delar, Typ: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	630299 6
GTIN	4062406060275
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Systembox av näst intill oförstörbar ABS-plast med integrerade gångjärn och modern manövervänlig snabbblåsning.

Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad **polyuretanskumplastinsats** där de alltid är klara för användning.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / -muttrar med gänga M2 – M8 och för insexkantskruvar med gänga M4 – M10.

För Pozidriv- och Phillips-skruvar med gänga M2 – M6, spårskruvar med gänga M2 – M4 och för invändiga Torx®-skruvar med gänga M2,5 – M8.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 12 st nr 631029 storlek 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7;8; 9; 10; 11; 12; 13

Bits C 6,3, för invändig sexkant: 5 st liknande nr 675240 storlek 3; 4; 5; 6; 8

Bits, C 6,3, för Phillips: 3 st liknande nr 675310 storlek 1, 2; 3

Bits, C 6,3, för Pozidriv: 1 st liknande nr 675320 storlek 2

Bits, C 6,3, för spår: 4 st liknande nr 675250 storlek 3; 4; 5,5; 6,5

Bits, C 6,3, för invändiga TORX®: 8 st. motsvarande nr 675340 storlek TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bitsklinghållare: 1 st liknande nr 676800 storlek 4/4

Mejselhandtag: 1 st nr 632829 storlek 146

Förlängare: 2 st nr 632429 storlek 50; 100

universalknut: 1 st nr 633529 storlek 1/4

spärrskaft: 1 st nr 632025 storlek 1/4

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-8 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	4-13 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
förpackning	Låda i ABS-plast med snabbblåsning
Längd	257 mm
Bredd	147 mm
höjd	45 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	5×10
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Förlängare, 1/4 tum totallängd 50 mm	632429 50
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631029 6
Instickshandtag 1/4 tum totallängd 146 mm	632829 146
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4 mm	631029 4

Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631029 9
Systembox Typ 2	630305 2
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4,5 mm	631029 4,5
Polyuretaninlägg för sortiment 630299	630304 630299
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 12 mm	631029 12
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631029 10
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631029 5
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631029 5,5
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ	632025
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631029 8
Förlängare, 1/4 tum totallängd 100 mm	632429 100
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 13 mm	631029 13
Kardanknut 1/4 tum Typ 1/4	633529 1/4
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631029 11
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631029 7