

Garant**Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 41 delar, Typ: SD****Beställningsdata**

Ordernummer	630325 SD
GTIN	4062406060282
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Systembox av näst intill oförstörbar ABS-plast med integrerade gångjärn och en nyutvecklad, praktisk snabbblåsning. Alla verktyg förvaras och skyddas i en speciellt utformad inredning av **PUR-skumplast** där de alltid är redo att användas.

Surface Drive-profilen verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått (t.ex. skruvmått i tum) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive. Wobble-Fix förlängningsstänger tillåter en svängvinkel och kan låsas genom ett snäppfäste.

Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad **polyuretanskumplastinsats** där de alltid är klara för användning.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / -muttrar med gänga M2 – M8 och för insexskruvar med gänga M4 – M10.

För Pozidriv- och Phillips-skruvar med gänga M2 – M6, spårskruvar med gänga M2 – M4 och för invändiga Torx®-skruvar med gänga M2,5 – M8.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

hylsor 6-kant, surface Drive: 13 st. nr 631225 strl 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Bits C 6,3, för invändig sexkant: 4 st motsvarande nr 675240 strl. 3; 4; 5; 6

Bits, C 6,3, för Phillips: 3 st motsvarande nr 675310 stl 1/25; 2/25; 3/25

Bits, C 6,3, för Pozidriv: 3 st motsvarande nr 675320 stl 1/25; 2/25; 3/25
 Bits, C 6,3, för spår: 3 st motsvarande nr 675250 stl 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
 Bits, C 6,3, för invändiga TORX®: 6 st motsvarande nr 675340 strl TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 T-handtag: 1 st nr 633029 storlek 116
 Mejselhandtag: 1 st 632829 storlek 146
 Förlängningsstänger "Wobbel-Fix": 2 st 632519 storlek 50; 100
 universalknut: 1 st nr 633529 storlek 1/4
 spärrskaft: 1 st nr 632025 storlek 1/4 med utstötare
 Kopplingskaft E 6,3: 1 st liknande nr 675020 storlek 6,3K för 1/4 tum bits C 6,3
 fyrkanttapp: 1 st bitskaft E 6,3 – fyrkant 1/4 tum
 bitshållare: 1 st liknande nr 676800, 1/4 tum fyrkantinsats - bitsfäste 1/4 tum
 Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Antal delar	41
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-6 mm
Nyckelviddsområde Surfacedrive	4-14 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
fyrkantfäste	1/4 tum
Sexkanthylsnyckelprofil	Surfacedrive
Fyrkant med Wobble-Fix	med svängningsvinkel
förpackning	Låda i ABS-plast med snabbblåsning
Längd	257 mm
Bredd	147 mm
höjd	45 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	5×10
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Polyuretaninlägg för sortiment 630325	630304 630325
Systembox Typ 2	630305 2
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 7 mm	631225 7
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 12 mm	631225 12
T-handtag, 1/4 tum totallängd 116 mm	633029 116
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ	632025
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 6 mm	631225 6
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 10 mm	631225 10
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 13 mm	631225 13
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 11 mm	631225 11
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 4 mm	631225 4
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 9 mm	631225 9
Kardanknut 1/4 tum Typ 1/4	633529 1/4
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 5 mm	631225 5
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 8 mm	631225 8
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 5,5 mm	631225 5,5
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 14 mm	631225 14
Sexkantinsats 1/4 tumSurface Drive nyckelvidd 4,5 mm	631225 4,5
Instickshandtag 1/4 tum totallängd 146 mm	632829 146
Förlängare, 1/4 tum"Wobble-Fix" totallängd 50 mm	632519 50
Förlängare, 1/4 tum"Wobble-Fix" totallängd 100 mm	632519 100