

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 26×20G, höjd mm/antal lådor:
800/6A****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 930605 800/6A |
| GTIN | 4062406065393 |
| Artikelklass | 9GK |

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 30×24G, med utdragslådor 26×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------|--------|
| höjd | 800 mm |
| effektiv höjd | 700 mm |

| | |
|---|--|
| Bredd | 750 mm |
| Djup | 600 mm |
| Lådornas effektiva yta i G | 26×20 |
| Antal dörrar | 0 |
| lådornas effektiva djup | 500 mm |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| lådornas effektiva bredd | 650 mm |
| lådornas effektiva bredd i G | 26 |
| lådornas effektiva djup i G | 20 |
| Lådor fronthöjd | 75 mm |
| Lådor fronthöjd | 75 mm |
| Lådor fronthöjd | 100 mm |
| Lådor fronthöjd | 100 mm |
| Lådor fronthöjd | 150 mm |
| Lådor fronthöjd | 200 mm |
| Antal lådor | 6 |
| vikt | 106 kg |
| effektiv höjd för lådor | 700 mm |
| Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats | nej |
| Antal utdragshyllor | 0 |
| Materialtjocklek | 1,2 mm |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Lådutdrag | Utdragsspärr |
| Höjinställning i raster | 25 mm |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | 26×20G |
| Produktslag | Verktygsskåp |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Låsplatta till GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
| Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 800 mm | 930625 800 |
| Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm | 930633 100 |
| Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 150 mm | 930633 150 |
| Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 200 mm | 930633 200 |
| Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 75 mm | 930633 75 |
| Ändhättor till grepplistor 20 delar Typ 10 | 951025 10 |