

Garant**Sexkantinsats 1/4 tum, nyckelvidd: 5,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	631029 5,5
GTIN	4062406060435
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med snäva toleranser och **HT-Drive**-profil skonar skruvhuvuden och muttrar. Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen. Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Norm:**DIN 3124-S****Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

OBS!:

GARANT och HOLEX sexkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 631032; HOLEX: nr 631022).

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	8,7 mm
Längd	25 mm
nyckelvidd	5,5 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Material	Kromvanadinstål

Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats