

Garant GRIDLINE

Verkygsskåpstomme för utdragslådor, 20×20G, höjd: 400mm**Beställningsdata**

Ordernummer	930525 400
GTIN	4062406065331
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verkygsskåphurts i 24×24G, passar till utdragslådor 20×20G. För insättning av utdragslådor i ett 25 mm-raster. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Passar till:

Utdragslådor nr 930533; 930534.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

OBS!:

När du utrustar verkygsskåphurtsar med utdragslådor måste du se till att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	600 mm
effektiv höjd för lådor	300 mm
Antal dörrar	0
vikt	21 kg
effektiv höjd	300 mm

Djup	600 mm
höjd	400 mm
bredd i G	24
djup i G	24
Utförande	för individuell inredning
maximal bärförmåga	4000 kg
Antal utdragshyllor	0
Antal lådor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	20x20G
Produktslag	Verktgsskåpstomme

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21

914227 HU21