

Garant**Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 38 delar, Typ: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	630855 6
GTIN	4062406060268
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad **polyuretanskumplastinsats** där de alltid är klara för användning.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2,5 – M8. För utvändiga Torx®-skruvar med gänga M3 – M8.

För insexskruvar med gänga M4 – M8. För invändiga Torx®-skruvar med gänga M2,5–M8.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

Hylsnyckelinsatser för utvändig sexkant: 10 st nr 631029 storlek 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Hylsnyckelinsatser för utvändiga Torx®: 6 st liknande nr 631500 storlek E4; E5; E6; E7; E8; E10

Bits C 6,3, för invändig sexkant: 5 st strl 3; 4; 5; 6; 8 mm

Bits, C 6,3, för invändiga TORX®: 10 st strl. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

T-handtag: 1 st nr 633029 storlek 116

hylsskruvmejsel: 1 st nr 632829 storlek 146

Förlängare: 2 st nr 632429 storlek 50; 150

universalknut: 1 st nr 633529 storlek 1/4

spärrskaft: 1 st nr 632025 storlek 1/4

Adapter för BITS: 1 st

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-8 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	5-13 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	257 mm
Bredd	147 mm
höjd	45 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	5×10
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Systembox Typ 2	630305 2
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 12 mm	631029 12
Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632429 150
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631029 6
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631029 11
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631029 10
Förlängare, 1/4 tum totallängd 50 mm	632429 50
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631029 9
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631029 7
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631029 5,5

Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 13 mm	631029 13
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631029 8
Instickshandtag 1/4 tum totallängd 146 mm	632829 146
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631029 5
T-handtag, 1/4 tum totallängd 116 mm	633029 116
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ	632025
Kardanknut 1/4 tum Typ 1/4	633529 1/4