

Garant GRIDLINE

Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 26×20G, höjd mm/antal lådor: 800/6**Beställningsdata**

Ordernummer	930605 800/6
GTIN	4062406065386
Artikelklass	9GK

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 30×24G, med utdragslådor 26×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lådornas effektiva yta i G: 26×20

höjd: 800 mm

Bredd: 750 mm

Djup: 600 mm

effektiv höjd: 700 mm

effektiv höjd för lådor: 700 mm

Lådornas effektiva bredd: 650 mm

Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	105 kg
lådornas effektiva djup i G	20
effektiv höjd för lådor	700 mm
höjd	800 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva bredd	650 mm
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	250 mm
Djup	600 mm
Antal lådor	6
Lådornas effektiva yta i G	26×20
lådornas effektiva bredd i G	26
Antal dörrar	0
effektiv höjd	700 mm
Bredd	750 mm
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr

Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x20G
Produktslag	Verkygsskåp

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Verkygsskåpstomme för utdragslådor höjd 800 mm	930625 800
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 100 mm	930633 100
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 125 mm	930633 125
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 250 mm	930633 250
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 50 mm	930633 50
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 75 mm	930633 75
Ändhättor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10