

**Garant****Sexkantinsats 1/4 tum, nyckelvidd: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	631029 8
GTIN	4062406060466
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med snäva toleranser och **HT-Drive**-profil skonar skruvhuvuden och muttrar. Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen. Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

**Norm:****DIN 3124-S****Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**OBS!:**

GARANT och HOLEX sexkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 631032; HOLEX: nr 631022).

**Teknisk beskrivning**

nyckelvidd	8 mm
Längd	25 mm
Ø utgångssidan	11,9 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Material	Kromvanadinstål

Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats