

**Garant****Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 19 delar, Typ: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	630162 6
GTIN	4062406060244
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad **polyuretanskumplastinsats** där de alltid är klara för användning.

**Användningsdata:**

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2 – M8.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**leveransinnehåll:**

hylsor sexkant: 13 st nr 631029 storlek 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

T-handtag: 1 st nr 633029 storlek 116

Mejselhandtag: 1 st nr 632829 storlek 146

Förlängare: 2 st nr 632429 storlek 50; 150

universalknut: 1 st nr 633529 storlek 1/4

spärrskaft: 1 st nr 632025 storlek 1/4

Förvaring i: ABS-plastlåda

Fyllnadsgrad i låda i G: 5×10

höjd: 45 mm

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 3,5-13 mm

**Teknisk beskrivning**

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	3,5-13 mm
Antal delar	19
fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	257 mm
Bredd	147 mm
höjd	45 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	5×10
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631029 5,5
Förlängare, 1/4 tum totallängd 50 mm	632429 50
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ	632025
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 12 mm	631029 12
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 13 mm	631029 13
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 3,5 mm	631029 3,5
Polyuretaninlägg för sortiment 630162	630304 630162
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631029 7
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631029 9
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631029 6
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631029 8
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631029 5
Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632429 150
Kardanknut 1/4 tum Typ 1/4	633529 1/4
T-handtag, 1/4 tum totallängd 116 mm	633029 116

Systembox Typ 2	630305 2
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 4,5 mm	631029 4,5
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631029 10
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 4 mm	631029 4
Sexkantshylsa 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631029 11
Instickshandtag 1/4 tum totallängd 146 mm	632829 146
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ 1/4	632025 1/4