

Garant GRIDLINE

**Verktugsskåp komplett med lådor 75 kg, 26×20G, höjd mm/antal lådor: 800/7****Beställningsdata**

Ordernummer	930605 800/7
GTIN	4062406065409
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Komplett utrustat verktugsskåp i 30×24G, med utdragslådor 26×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lådornas effektiva yta i G: 26×20

höjd: 800 mm

Bredd: 750 mm

Djup: 600 mm

effektiv höjd: 700 mm

effektiv höjd för lådor: 700 mm

Lådornas effektiva bredd: 650 mm

## Teknisk beskrivning

höjd	800 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Lådornas effektiva yta i G	26×20
Antal lådor	7
effektiv höjd för lådor	700 mm
lådornas effektiva bredd	650 mm
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
effektiv höjd	700 mm
Bredd	750 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Djup	600 mm
lådornas effektiva bredd i G	26
Antal dörrar	0
vikt	114 kg
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %

Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26×20G
Produktslag	Verktgsskåp

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 800 mm	930625 800
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 100 mm	930633 100
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 150 mm	930633 150
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 200 mm	930633 200
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 50 mm	930633 50
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 75 mm	930633 75
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 125 mm	930633 125
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 300 mm	930633 300
Ändhättor till grepplistor 20 delar Typ 10	951025 10