

**Garant****Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 13 delar, Typ: SD****Beställningsdata**

Ordernummer	630062 SD
GTIN	4062406060237
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt DIN 3122/3123, **hylsor** enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad **polyuretanskumplastinsats** där de alltid är klara för användning.

**Användningsdata:**

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M2 – M8.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**leveransinnehåll:**

hylsor sexkant: 9 st nr 631225

storlek 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Förlängningsstänger "Wobbel-Fix": 2 st. storlek 50; 150 mm

universalknut: 1 st nr 633529 storlek 1/4

spärrskaft: 1 st nr 632025 storlek 1/4

Förvaring i: ABS-plastlåda

Fyllnadsgrad i låda i G: 5×10

höjd: 45 mm

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 4-13 mm

**Teknisk beskrivning**

fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	4-13 mm
Sexkantsnyckelprofil	Surfacedrive
Fyrkant med Wobble-Fix	med svängningsvinkel
Material	Kromvanadinstål
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	257 mm
Bredd	147 mm
höjd	45 mm
Yta	förkromad
Fyllnadsgrad i låda i G	5×10
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

Sexkantshylsa 1/4 tum Surface Drive nyckelvidd 13 mm	631225 13
Systembox Typ 2	630305 2
Kardanknut 1/4 tum Typ 1/4	633529 1/4
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ	632025
Sexkantshylsa 1/4 tum Surface Drive nyckelvidd 11 mm	631225 11
Sexkantshylsa 1/4 tum Surface Drive nyckelvidd 7 mm	631225 7
Polyuretaninlägg för sortiment 630062	630304 630062
Sexkantshylsa 1/4 tum Surface Drive nyckelvidd 10 mm	631225 10
Sexkantshylsa 1/4 tum Surface Drive nyckelvidd 5,5 mm	631225 5,5
Sexkantshylsa 1/4 tum Surface Drive nyckelvidd 5 mm	631225 5
Sexkantshylsa 1/4 tum Surface Drive nyckelvidd 4 mm	631225 4
Sexkantshylsa 1/4 tum Surface Drive nyckelvidd 6 mm	631225 6
Sexkantshylsa 1/4 tum Surface Drive nyckelvidd 8 mm	631225 8

Spärrskaf, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ 1/4

632025 1/4