

Garant GRIDLINE

Verktgsskåpstomme för utdragslådor, 20×20G, höjd: 700mm**Beställningsdata**

Ordernummer	930525 700
GTIN	4062406065348
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktgsskåphurts i 24×24G, passar till utdragslådor 20×20G. För insättning av utdragslådor i ett 25 mm-raster. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Passar till:

Utdragslådor nr 930533; 930534.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

OBS!:

När du utrustar verktgsskåphurtsar med utdragslådor måste du se till att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Teknisk beskrivning

vikt	29 kg
effektiv höjd	600 mm
Antal dörrar	0
Djup	600 mm

höjd	700 mm
effektiv höjd för lådor	600 mm
Bredd	600 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
bredd i G	24
djup i G	24
Utförande	för individuell inredning
maximal bärförmåga	4000 kg
Antal utdragshyllor	0
Antal lådor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	20x20G
Produktslag	Verktågsskåpstomme

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------