

**Garant****Hylsnyckelsortiment 1/4; 1/2 tum-fyrkant 65 delar, Typ: SD****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 630023 SD     |
| GTIN         | 4062406060220 |
| Artikelklass | 61A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Surface Drive-profilen verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått (t.ex. skruvmått i tum) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive. Wobbel-Fix förlängningsstänger tillåter en svängvinkel och kan låsas genom ett snäppfäste.

Surface Drive-profilen verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått (t.ex. skruvmått i tum) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive. Wobble-Fix förlängningsstänger tillåter en svängvinkel och kan låsas genom ett snäppfäste.

Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad **polyuretanskumplastinsats** där de alltid är klara för användning.

**Användningsdata:**

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M4 – M20 och för insexskruvar med gänga M4 – M18.

För Pozidriv- och Phillips-skruvar med gänga M2 – M6, spårskruvar med gänga M2,5 – M5, för invändiga Torx®-skruvar med gänga M3 – M8 och för tolv tandskruvar med gänga M4 – M8.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**leveransinnehåll:**

1/4 tum hylsnyckelhyllor sexkant, Surface Drive: 13 st. nr 631225 strl 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

1/2 tum hylsnyckelhyllor sexkant, Surface Drive: 12 st nr 642325 15 strl. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

1/2 tum skruvdragarhylsor sexkant: 4 st nr 643229 storlek 6; 8; 10; 14  
 1/4 tum sexkantbits C 6,3: 4 st motsvarande nr 675240 strl. 3; 4; 5; 6  
 1/4 tum BITS för Phillips C 6,3: 3 st motsvarande nr 675310 stl 1/25; 2/25; 3/25  
 1/4 tum Pozidriv-bits C 6,3: 3 st motsvarande nr 675320 stl 1/25; 2/25; 3/25  
 1/4 tum spårbits C 6,3: 3 st liknande nr 675250 storlek 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2  
 1/4 tum bits för Torx® C 6,3: 6 st motsvarande nr 675340 strl TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40  
 1/4 tum flertandbits C 6,3: 4 st motsvarande nr 675565 strl M4; M5; M6; M8  
 1/4 tum T-handtag: 1 st nr 633029 storlek 116  
 1/4 tum instickshandtag: 1 st nr 632829 storlek 1/4  
 1/4 tum förlängningar "Wobble-Fix": 2 st nr 632519 storlek 50; 100  
 1/2 tum förlängningar "Wobble-Fix": 1 st nr 641129 storlek 125  
 Kardanknut 1/4 tum: 1 st nr 633529 storlek 1/4  
 Kardanknut 1/2 tum: 1 st nr 641629 storlek 1/2  
 1/4 tum spärrnyckel: 1 st nr 632025 storlek 1/4 med utstötare  
 1/2 tum spärrnyckel: 1 st nr 640025 storlek 1/2 med utstötare  
 1/4 tum kopplingskraft E 6,3: 1 st liknande nr 675020 6,3 K för 1/4 tum bits C 6,3  
 1/4 tum fyrkantstapp: 1 st liknande nr 650005 storlek 2 sexkantkoppling 1/4 tum E 6,3 - utvändig  
 fyrkant 1/4 tum  
 1/2 tum kopplingskraft: 1 st liknande nr 650005 storlek 5 sexkantkoppling 7/16 tum E 11,2 -  
 utvändig fyrkant 1/2 tum  
 1/4 tum koppling för bits: 1 st liknande nr 676800 fyrkantinsats 1/4 tum - bitsfäste 1/4 tum  
 Förvaring i: ABS-plastlåda  
**OBS!:**  
 Sortimentet har dessutom plats för 4 st smådelsbehållare nr 951251 storlek 2×3/1 (ingår inte i  
 leveransen).  
 Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20  
 höjd: 61 mm  
 fyrkantsfäste: 1/2 tum  
 fyrkantsfäste: 1/4 tum  
 Nyckelviddsområde Surfacedrive: 4-34 mm  
 Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 6-14 mm

## Teknisk beskrivning

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| fyrkantsfäste                         | 1/2 tum                         |
| fyrkantsfäste                         | 1/4 tum                         |
| Nyckelviddsområde Surfacedrive        | 4-34 mm                         |
| Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel | 6-14 mm                         |
| Drivprofil                            | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive |
| Drivprofil                            | Sexkantnyckel                   |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Drivprofil               | Skruvmejsel för Phillips       |
| Drivprofil               | Pozidriv-skruvmejsel           |
| Drivprofil               | Spårskruvmejsel                |
| Drivprofil               | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
| Drivprofil               | Mångtandad skruvmejsel         |
| Sexkantshylsnyckelprofil | Surfacedrive                   |
| Fyrkant med Wobble-Fix   | med svängningsvinkel           |
| förpackning              | ABS-plastlåda                  |
| Längd                    | 510 mm                         |
| Bredd                    | 294 mm                         |
| höjd                     | 61 mm                          |
| Fyllnadsgrad i låda i G  | 8x20                           |
| Produktslag              | hylsnyckel                     |

## Tillbehör

|   |            |
|---|------------|
| Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 19 mm | 642325 19  |
| Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 32 mm | 642325 32  |
| T-handtag, 1/4 tum totallängd 116 mm                  | 633029 116 |
| Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ    | 632025     |
| Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ    | 640025     |
| Sexkantshylsa 1/4 tum Surface Drive nyckelvidd 9 mm   | 631225 9   |
| Kardanknut 1/4 tum Typ 1/4                            | 633529 1/4 |
| Sexkantshylsa 1/4 tum Surface Drive nyckelvidd 12 mm  | 631225 12  |
| Sexkantshylsa 1/4 tum Surface Drive nyckelvidd 6 mm   | 631225 6   |
| Sexkantshylsa 1/4 tum Surface Drive nyckelvidd 4,5 mm | 631225 4,5 |
| Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 14 mm         | 643229 14  |
| Sexkantshylsa 1/4 tum Surface Drive nyckelvidd 10 mm  | 631225 10  |
| Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm          | 643229 8   |

|  |               |
|--|---------------|
| Sexkantshylsa 1/4 tum Surface Drive nyckelvidd 14 mm   | 631225 14     |
| Sexkantshylsa 1/4 tum Surface Drive nyckelvidd 4 mm    | 631225 4      |
| Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 24 mm  | 642325 24     |
| Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 17 mm  | 642325 17     |
| Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2                            | 641629 1/2    |
| Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 15 mm  | 642325 15     |
| Sexkantshylsa 1/4 tum Surface Drive nyckelvidd 11 mm   | 631225 11     |
| Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm           | 643229 6      |
| Sexkantshylsa 1/4 tum Surface Drive nyckelvidd 7 mm    | 631225 7      |
| Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 22 mm  | 642325 22     |
| Polyuretandinlägg för sortiment 630023                 | 630304 630023 |
| Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 34 mm  | 642325 34     |
| Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 30 mm  | 642325 30     |
| Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 18 mm  | 642325 18     |
| Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 16 mm  | 642325 16     |
| Sexkantshylsa 1/4 tum Surface Drive nyckelvidd 5,5 mm  | 631225 5,5    |
| Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 27 mm  | 642325 27     |
| Sexkantshylsa 1/4 tum Surface Drive nyckelvidd 5 mm    | 631225 5      |
| Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 21 mm  | 642325 21     |
| Sexkantshylsa 1/4 tum Surface Drive nyckelvidd 8 mm    | 631225 8      |
| Sexkantshylsa 1/4 tum Surface Drive nyckelvidd 13 mm   | 631225 13     |
| Systembox Typ 4  | 630305 4      |
| Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm          | 643229 10     |
| Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare Typ 1/4 | 632025 1/4    |
| Förlängare, 1/4 tum "Wobble-Fix" totallängd 100 mm     | 632519 100    |
| Instickshandtag 1/4 tum totallängd 146 mm              | 632829 146    |
| Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ 1/2 | 640025 1/2    |
| Förlängare, 1/2 tum "Wobble-Fix" totallängd 125 mm     | 641129 125    |
| Förlängare, 1/4 tum "Wobble-Fix" totallängd 50 mm      | 632519 50     |