

Garant GRIDLINE

Verktgsskåpstomme för utdragslådor, 26×20G, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 930625 1000 |
| GTIN | 4062406065485 |
| Artikelklass | 9GK |

Beskrivning**Utförande:**

Verktgsskåpstomme i 30×24G, passar till utdragslådor 26×20G. För insättning av lådor i 25 mm raster. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Passar till:

Utdragslådor nr 930633, 930634, 930635, 930636.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

När du utrustar verktgsskåphurtsar med utdragslådor måste du se till att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------|
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| effektiv höjd | 900 mm |
| vikt | 40 kg |
| Djup | 600 mm |

| | |
|--|---|
| Bredd | 750 mm |
| effektiv höjd för lådor | 900 mm |
| Antal dörrar | 0 |
| höjd | 1000 mm |
| bredd i G | 30 |
| djup i G | 24 |
| Utförande | för individuell inredning |
| maximal bärförmåga | 4000 kg |
| Antal utdragshyllor | 0 |
| Antal lådor | 0 |
| Materialtjocklek | 1,2 mm |
| Lådutdrag | Utdragsspärr |
| Höjdställning i raster | 25 mm |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 26x20G |
| Produktslag | Verktygsskåpstomme |

Tillbehör

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Låsplatta till GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
|----------------------------------|-------------|