

Garant GRIDLINE

**Verkygsskåpstomme för utdragslådor, 26×20G, höjd: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	930625 800
GTIN	4062406065461
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Verkygsskåpstomme i 30×24G, passar till utdragslådor 26×20G. För insättning av lådor i 25 mm raster. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Passar till:**

Utdragslådor nr 930633, 930634, 930635, 930636.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

**OBS!:**

När du utrustar verkygsskåphurtsar med utdragslådor måste du se till att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

**Teknisk beskrivning**

effektiv höjd för lådor	700 mm
effektiv höjd	700 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
höjd	800 mm

Djup	600 mm
Antal dörrar	0
Bredd	750 mm
vikt	35 kg
bredd i G	30
djup i G	24
Utförande	för individuell inredning
maximal bärförmåga	4000 kg
Antal utdragshyllor	0
Antal lådor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26x20G
Produktslag	Verktygsskåpstomme

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------