

 GRIDLINE**Montagevagn för utdragslådor, 26×20G, höjd mm/antal lådor: 860/0****Beställningsdata**

Ordernummer	930617 860/0
GTIN	4062406065447
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

För utrustning med utdragslådor 26×20G.

Montagevagn i 30×24G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanlöpyta, svängbara hjul kan spärras. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummiplatta och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Utrustning med utdragslådor tillåts bara med nr 930634 eller nr 930636 (med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor).

Lådutdrag: Utdragsspärr

Höjdinställning i raster: 25 mm

Cylinderlås: modulär låscylinder

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 885 mm

Bredd: 750 mm

Djup: 600 mm

effektiv höjd: 600 mm

lådurtsens höjd: 700 mm
maximal bärförmåga: 500 kg

Teknisk beskrivning

lådurtsens höjd	700 mm
höjd	885 mm
Djup	600 mm
Bredd	750 mm
maximal bärförmåga	500 kg
effektiv höjd	600 mm
vikt	56 kg
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26x20G

Tillbehör

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 150 mm	930636 150
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 125 mm	930634 125
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 150 mm	930634 150
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 50 mm	930634 50
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 100 mm	930636 100

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 200 mm	930634 200
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 75 mm	930636 75
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 250 mm	930634 250
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 300 mm	930636 300
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 75 mm	930634 75
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 100 mm	930634 100
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 300 mm	930634 300
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 200 mm	930636 200
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 125 mm	930636 125
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 250 mm	930636 250
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 26X20	951910 26X20
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 26X20	951885 26X20
Matta till utdragslådor Dimension i G 26X20	951830 26X20