

Garant GRIDLINE

Verktgsskåpstomme för utdragslådor, 26×20G, höjd: 900mm**Beställningsdata**

Ordernummer	930625 900
GTIN	4062406065478
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktgsskåpstomme i 30×24G, passar till utdragslådor 26×20G. För insättning av lådor i 25 mm raster. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Passar till:

Utdragslådor nr 930633, 930634, 930635, 930636.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

När du utrustar verktgsskåphurtsar med utdragslådor måste du se till att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Teknisk beskrivning

höjd	900 mm
vikt	38 kg
effektiv höjd	800 mm
Bredd	750 mm

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Antal dörrar	0
Djup	600 mm
effektiv höjd för lådor	800 mm
bredd i G	30
djup i G	24
Utförande	för individuell inredning
maximal bärförmåga	4000 kg
Antal utdragshyllor	0
Antal lådor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	26x20G
Produktslag	Verktågsskåpstomme

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------