

Garant**Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 30 delar, Typ: SD****Beställningsdata**

Ordernummer	634025 SD
GTIN	4062406060756
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Systembox av näst intill oförstörbar ABS-plast med integrerade gångjärn och snabbblåsningar. Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad **polyuretanskumplastinsats** där de alltid är klara för användning. Surface Drive-profilen verkar direkt på skruvarnas och muttrarnas ytor, känsliga kanter skonas. Också mellanmått (t.ex. skruvar i tumdimensioner) och slitna skruvar kan dras åt och lossas med Surface Drive-profilen. Wobble Fix-förlängningarna medger en svängvinkel och kan fixeras genom fastsnäppning.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M14 och 1/4 – 1/2 tum (amerikanska tumdimensioner), för tändstift 16 och 20,8 mm och för insexskruvar med gänga M5 – M12.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

hylsor 6-kant, surface Drive: 14 st nr 637125 strl. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Hylsor för tändstift: 2 st nr 637329 storlek 16; 20,8

insexhylsor: 5 st nr 637629 storlek 4; 5; 6; 8; 10

Skruvmejselhylsor för Torx®: 3 st motsvarande nr 637560 strl. TX25; TX30; TX40

T-handtag: 1 st nr 635729

Förlängningsstänger "Wobbel-Fix": 2 st liknande nr 635635 storlek 75; 240

universalknut: 1 st nr 636229

spärrskaft: 1 st nr 635025

fyrkanttapp: 1 st liknande nr 650000 storlek 3 drivning sexkant 1/4 tum E 6,3 - kraftuttag fyrkant 3/8 tum

Förvaring i: ABS-plastlåda

Fyllnadsgrad i låda i G: 6×14

höjd: 45 mm

fyrkantsfäste: 3/8 tum

Nyckelviddsområde Surfacedrive: 8-22 mm

Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 4-10 mm

Teknisk beskrivning

Nyckelviddsområde Surfacedrive	8-22 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	4-10 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Sexkanthylsnyckelprofil	Surfacedrive
Fyrkant med Wobble-Fix	med svängningsvinkel
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	357 mm
Bredd	176 mm
höjd	45 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	6×14
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 10 mm	637629 10
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 5 mm	637629 5
Hylsnyckelhylsa för tändstift 3/8 tum nyckelvidd 16 mm	637329 16

Systembox Typ 3A	630305 3A
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 10 mm	637125 10
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 14 mm	637125 14
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 9 mm	637125 9
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 8 mm	637629 8
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 6 mm	637629 6
T-handtag, 3/8 tum totallängd 200 mm	635729 200
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 22 mm	637125 22
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 11 mm	637125 11
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 21 mm	637125 21
Kardanknut 3/8 tum Typ 3/8	636229 3/8
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 17 mm	637125 17
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 13 mm	637125 13
Polyuretaninlägg för sortiment 634025	630304 634025
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 19 mm	637125 19
Hylsnyckelhylsa för tändstift 3/8 tum nyckelvidd 20,8 mm	637329 20,8
Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare Typ	635025
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 18 mm	637125 18
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 12 mm	637125 12
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 15 mm	637125 15
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 16 mm	637125 16
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 4 mm	637629 4
Sexkantshylsa 3/8 tumSurface Drive nyckelvidd 8 mm	637125 8