

Garant**Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 25 delar, Typ: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	634312 6
GTIN	4062406060763
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad **polyuretanskumplastinsats** där de alltid är klara för användning. Med sexkanthylshyckelinsatser nr 637229.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M12, för tändstift och för insexskruvar med gänga M4 – M12.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

Hylsor 12-kant resp 6-kant: 11 st strl 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Hylsor för tändstift: 2 st nr 637329 storlek 16; 20,8

insexhylsor: 7 st nr 637629 storlek 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

T-handtag: 1 st nr 635729

Förlängare: 2 st nr 635429 storlek 75; 240

universalknut: 1 st nr 636229

spärrskaft: 1 st nr 635025

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	8-19 mm
--------------------------------------	---------

Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-10 mm
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
fyrkantsfäste	3/8 tum
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	357 mm
Bredd	176 mm
höjd	45 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	6×14
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Polyuretaninlägg för sortiment 634312	630304 634312
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636229 3/8
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 5 mm	637629 5
Systembox Typ 3A	630305 3A
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635429 75
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 4 mm	637629 4
T-handtag, 3/8 tum totallängd 200 mm	635729 200
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 3 mm	637629 3
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 8 mm	637629 8
Förlängare, 3/8 tum totallängd 240 mm	635429 240
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 10 mm	637629 10
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 7 mm	637629 7
Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare Typ	635025
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 6 mm	637629 6
Hylsnyckelhylsa för tändstift 3/8 tum nyckelvidd 16 mm	637329 16
Hylsnyckelhylsa för tändstift 3/8 tum nyckelvidd 20,8 mm	637329 20,8

