

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 36×20G, höjd mm/antal lådor:
1000/8****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 930705 1000/8 |
| GTIN | 4062406065614 |
| Artikelklass | 9GK |

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 40×24G, med utdragslådor 36×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 75, 100, 100, 125, 125, 250

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lådornas effektiva yta i G: 36×20

höjd: 1000 mm

Bredd: 1000 mm

Djup: 600 mm

effektiv höjd: 900 mm

effektiv höjd för lådor: 900 mm
 lådornas effektiva bredd: 900 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|---|---------|
| höjd | 1000 mm |
| Djup | 600 mm |
| Antal dörrar | 0 |
| lådornas effektiva djup | 500 mm |
| vikt | 175 kg |
| Lådor fronthöjd | 50 mm |
| Lådor fronthöjd | 75 mm |
| Lådor fronthöjd | 75 mm |
| Lådor fronthöjd | 100 mm |
| Lådor fronthöjd | 100 mm |
| Lådor fronthöjd | 125 mm |
| Lådor fronthöjd | 125 mm |
| Lådor fronthöjd | 250 mm |
| effektiv höjd | 900 mm |
| Antal lådor | 8 |
| lådornas effektiva bredd | 900 mm |
| Bredd | 1000 mm |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| effektiv höjd för lådor | 900 mm |
| Lådornas effektiva yta i G | 36×20 |
| lådornas effektiva djup i G | 20 |
| lådornas effektiva bredd i G | 36 |
| Antal utdragshyllor | 0 |
| Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats | nej |
| Materialtjocklek | 1,2 mm |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % |
| Lådutdrag | Utdragsspärr |
| Höjdinställning i raster | 25 mm |
| Cylinderlås | modulär låscyliner |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut | 36×20G |
| Produktslag | Verkygsskåp |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Låsplatta till GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
| Verkygsskåpstomme för utdragslådor höjd 1000 mm | 930735 1000 |
| Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 100 mm | 930743 100 |
| Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 125 mm | 930743 125 |
| Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 150 mm | 930743 150 |
| Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 250 mm | 930743 250 |
| Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 50 mm | 930743 50 |
| Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 75 mm | 930743 75 |