

**Garant****Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 19 delar, Typ: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	633912 12
GTIN	4062406060749
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad **polyuretanskumplastinsats** där de alltid är klara för användning. Med 12-kanthylshyckelinsatser nr 637029.

**Användningsdata:**

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M14.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**leveransinnehåll:**

Hylsor: 14 st storlek 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

T-handtag: 1 st nr 635729

Förlängare: 2 st nr 635429 storlek 75; 240

universalknut: 1 st nr 636229

spärrskaft: 1 st nr 635025

Förvaring i: ABS-plastlåda

**Teknisk beskrivning**

fyrkantsfäste	3/8 tum
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	8-22 mm
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar

förpackning	ABS-plastlåda
Längd	357 mm
Bredd	176 mm
höjd	45 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	6×14
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

T-handtag, 3/8 tum totallängd 200 mm	635729 200
Systembox Typ 3A	630305 3A
Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare Typ	635025
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635429 75
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636229 3/8
Polyuretaninlägg för sortiment 633912	630304 633912
Förlängare, 3/8 tum totallängd 240 mm	635429 240