

Garant**Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 37 delar, Typ: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	634799 12
GTIN	4062406060787
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad **polyuretanskumplastinsats** där de alltid är klara för användning.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M12, för utvändiga Torx®-skruvar med gänga M4 – M12, för insexskruvar med gänga M5 – M12, för invändiga Torx®-skruvar med gänga M3 – M8.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

hylsor tolvkant: 11 st nr 637029 storlek 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

hylsor för Torx®: 7 st strl. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

insexhylsor: 6 st nr 637629 storlek 4; 5; 6; 7; 8; 10

Skruvmejselhylsor för Torx®: 8 st strl. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

T-handtag: 1 st nr 635729

Förlängare: 2 st nr 635429 storlek 75; 240

universalknut: 1 st nr 636229

spärrskaft: 1 st nr 635025

Förvaring i: ABS-plastlåda

OBS!:

Sortimentet har dessutom plats för 4 st. smådelslådor nr 951251 storlek 2×3/1 eller 2 st. nr 951251 storlek 2×6/1 (ingår inte i leveransen).

Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

höjd: 61 mm

fyrkantfäste: 3/8 tum

Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 8-19 mm

Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 4-10 mm

Teknisk beskrivning

fyrkantfäste	3/8 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	4-10 mm
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	8-19 mm
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	510 mm
Bredd	294 mm
höjd	61 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×20
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 8 mm	637029 8
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 19 mm	637029 19
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 18 mm	637029 18
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 4 mm	637629 4
Systembox Typ 4	630305 4
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 10 mm	637029 10

easyPick smådelsbehållare Höjd 50 mm bredd × djup i G / typ 2X3/1	951251 2X3/1
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635429 75
Förlängare, 3/8 tum totallängd 240 mm	635429 240
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 15 mm	637029 15
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 14 mm	637029 14
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 6 mm	637629 6
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 17 mm	637029 17
Polyuretandinlägg för sortiment 634799	630304 634799
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 8 mm	637629 8
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 13 mm	637029 13
T-handtag, 3/8 tum totallängd 200 mm	635729 200
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 5 mm	637629 5
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 7 mm	637629 7
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 12 mm	637029 12
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 11 mm	637029 11
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 16 mm	637029 16
Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 10 mm	637629 10
Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare Typ	635025
Kardanknut 3/8 tum Typ 3/8	636229 3/8
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 9 mm	637029 9