

Garant**Hylsnyckelsortiment 3/8 tum fyrkant 15 delar, Typ: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	633812 6
GTIN	4062406060718
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad **polyuretanskumplastinsats** där de alltid är klara för användning. Med sexkanthylshyckelinsatser nr 637229.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M12.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

Hylsor: 11 st

Stl 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Förlängare: 2 st nr 635429 storlek 75; 240

universalknut: 1 st nr 636229

spärrskaft: 1 st nr 635025

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	8-19 mm

fyrkantfäste	3/8 tum
Material	Kromvanadin
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	257 mm
Bredd	147 mm
höjd	45 mm
Yta	förkromad
Fyllnadsgrad i låda i G	5×10
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635429 75
Polyuretaninlägg för sortiment 633812	630304 633812
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636229 3/8
Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum med utstötare Typ	635025
Förlängare, 3/8 tum totallängd 240 mm	635429 240
Systembox Typ 2	630305 2