


Garant**Hylsnyckelhylsa för tändstift 3/8 tum, nyckelvidd: 20,8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	637329 20,8
GTIN	4062406061227
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Nyckelvidder med snäva toleranser och **HT-Drive**-profil skonar skruvhuvuden och muttrar.

Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen. 12-kanthylsnyckelinsatser.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
nyckelvidd	20,8 mm
Längd	65 mm
Ø utgångssidan	27,2 mm
hållanordning för tändstift	Gummihållare
fyrkantfäste	3/8 tum
Produktslag	Hylsnyckelinsats

