


**Garant****Hylsnyckelhylsa för tändstift 3/8 tum, nyckelvidd: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	637329 16
GTIN	4062406061210
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Nyckelvidder med snäva toleranser och **HT-Drive**-profil skonar skruvhuvuden och muttrar.

**Tunnväggiga** för arbeten också i mycket trånga utrymmen. 12-kanthylsnyckelinsatser.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

Längd	60 mm
hållanordning för tändstift	Gummihållare
Ø utgångssidan	21,7 mm
nyckelvidd	16 mm
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
fyrkantsfäste	3/8 tum
Produktslag	Hylsnyckelinsats

