

**Garant****Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 12 delar, Typ: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	637662 6
GTIN	4062406061302
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad **polyuretanskumplastinsats** där de alltid är klara för användning.

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

**Användningsdata:**

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M16.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**leveransinnehåll:**

hylsor sexkant: 9 st nr 642229 storlek 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 förlängningar: vardera 1 st nr 641029 storlek 130; 255

1 spärrskaft: Nr 640025

Förvaring i: ABS-plastlåda

Fyllnadsgrad i låda i G: 6×14

höjd: 52 mm

fyrkantsfäste: 1/2 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 10-24 mm

**Teknisk beskrivning**

fyrkantsfäste	1/2 tum
Antal delar	12

Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	10-24 mm
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	357 mm
Bredd	176 mm
höjd	52 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	6×14
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642229 19
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641029 255
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ	640025
Polyuretaninlägg för sortiment 637662	630304 637662
Systembox Typ 3B	630305 3B
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642229 17
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642229 13
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641029 130
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642229 18
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642229 21
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642229 22
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642229 24
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642229 16
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 10 mm	642229 10