

Garant**Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 16 delar, Typ: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	637712 12
GTIN	4062406061326
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad **polyuretanskumplastinsats** där de alltid är klara för användning.

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**. Med 12-kanthylshyckelinsatser nr 642129.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M22.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

Hylsor: 13 st strl. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 förlängningar: Nr 641029 storlek 130; 255

1 spärrskaft: Nr 640025

Förvaring i: ABS-plastlåda

OBS!:

Sortimentet har dessutom plats för 4 st. smådelslådor nr 951251 storlek 2x3/1 eller 2 st nr 951251 storlek 2x6/1 (ingår inte i leveransen).

Teknisk beskrivning

Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	10-34 mm
Antal delar	16

Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
fyrkantfäste	1/2 tum
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	510 mm
Bredd	294 mm
höjd	61 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x20
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Polyuretaninlägg för sortiment 637712	630304 637712
easyPick smådelsbehållareHöjd 50 mm bredd x djup i G / typ 2X3/1	951251 2X3/1
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641029 255
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641029 130
Systembox Typ 4	630305 4
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ	640025