


Garant**Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 23 delar, Typ: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	637812 12
GTIN	4062406061340
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad **polyuretanskumplastinsats** där de alltid är klara för användning. Med 12-kanthylshyckelinsatser nr 642129.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M22.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

Hylsor: 17 st storlek 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

T-handtag: 1 st 641329

Förlängare: 3 st nr 641029 storlek 75; 130; 255

universalknut: 1 st nr 641629

spärrskaft: 1 st nr 640025

Förvaring i: ABS-plastlåda

OBS!:

Sortimentet har dessutom plats för 4 st. smådelslådor nr 951251 storlek 2x3/1 eller 2 st nr 951251 storlek 2x6/1 (ingår inte i leveransen).

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Antal delar	23
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	10-34 mm
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	510 mm
Bredd	294 mm
höjd	61 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x20
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

easyPick smådelsbehållare Höjd 50 mm bredd × djup i G / typ 2X3/1	951251 2X3/1
Systembox Typ 4	630305 4
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ	640025
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641029 130
Polyuretaninlägg för sortiment 637812	630304 637812
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641629 1/2
Förlängare, 1/2 tum totallängd 75 mm	641029 75
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641029 255
T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm	641329 295