

**Garant****Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 29 delar, Typ: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	637912 12
GTIN	4062406061364
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Alla verktyg förvaras säkert i ett slitstarkt specialutformat **polyuretanskumplastinlägg** där de alltid är klara fatt använda. Med 12-kanthylshyckelinsatser nr 642129.

**Användningsdata:**

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M22.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**leveransinnehåll:**

Hylsor: 23 st storlek 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm

T-handtag: 1 st nr 641329 storlek 295

Förlängare: 3 st nr 641029 storlek 75; 125; 250

vardera 1 sexkanthylsnyckel: 1 st nr 641629 storlek 1/2

Spärrnyckel: 1 st nr 640025 storlek 1/2

Förvaring i: ABS-plastlåda

**OBS!:**

Sortimentet har dessutom plats för 4 st. smådelslådor nr 951251 storlek 2x3/1 eller 2 st. nr 951251 storlek 2x6/1 (ingår inte i leveransen).

**Teknisk beskrivning**

fyrkantsfäste	1/2 tum
Nyckelvidder	metrisk
Drivprofil	12-kants hylsnyckel
Antal delar	29
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	8-34 mm
Längd	510 mm
Bredd	294 mm
höjd	61 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x20
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

Förlängare, 1/2 tum totallängd 75 mm	641029 75
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ	640025
T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm	641329 295
Polyuretaninlägg för sortiment 637912	630304 637912
easyPick smådelsbehållareHöjd 50 mm bredd × djup i G / typ 2X3/1	951251 2X3/1
Systembox Typ 4	630305 4
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641629 1/2
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641029 130
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641029 255
Systembox Typ 4-1	630310 4-1