


Garant**Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 32 delar, Typ: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	638012 12
GTIN	4062406061388
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Alla verktyg förvaras säkert i ett slitstarkt specialutformat **polyuretanskumplastinlägg** där de alltid är klara fatt använda. Med 12-kanthylshyckelinsatser nr 642129.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6–M22 och insexskruvar med gänga M5 – M18.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

Hylsor: 18 st storlek 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

insexhylsor: 8 st nr 643229 storlek 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-handtag: 1 st 641329 storlek 295

Förlängare: 3 st nr 641029 storlek 75; 125; 250

vardera 1 sexkanthylsnyckel: 1 st nr 641629 storlek 1/2

Spärrnyckel: 1 st nr 640025 storlek 1/2

Förvaring i: ABS-plastlåda

OBS!:

Sortimentet har dessutom plats för 4 st. smådelslådor nr 951251 storlek 2x3/1 eller 2 st nr 951251 storlek 2x6/1 (ingår inte i leveransen).

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	12-kants hylsnyckel
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	8-34 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Nyckelvidder	metrisk
Antal delar	32
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	4-14 mm
Längd	510 mm
Bredd	294 mm
höjd	61 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×20
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641029 130
Förlängare, 1/2 tum totallängd 75 mm	641029 75
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ	640025
Systembox Typ 4	630305 4
Polyuretaninlägg för sortiment 638012	630304 638012
Systembox Typ 4-1	630310 4-1
easyPick smådelsbehållareHöjd 50 mm bredd × djup i G / typ 2X3/1	951251 2X3/1
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641029 255
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641629 1/2
T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm	641329 295
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm	643229 6
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm	643229 8

Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 7 mm	643229 7
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 5 mm	643229 5
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 12 mm	643229 12
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 14 mm	643229 14
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 4 mm	643229 4
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm	643229 10