

Garant**Sortiment med sexkants hylsnyckelhylsor, 1/2 tum fyrkant 12 delar, Typ: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	637702 6
GTIN	4062406061425
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad **polyuretanskumplastinsats** där de alltid är klara för användning.

Användningsdata:

För insexskruvar med gänga M5 – M24.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

insexhylsor: 8 st nr 643229 storlek 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17

T-handtag: 1 st nr 641329

Förlängare: 2 st nr 641029 130; 255

spärrskaft: 1 st nr 640025

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	4-17 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	Sexkantnyckel

Antal delar	12
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	357 mm
Bredd	176 mm
höjd	52 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	6×14
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 12 mm	643229 12
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641029 130
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 5 mm	643229 5
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 17 mm	643229 17
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641029 255
Systembox Typ 3B	630305 3B
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm	643229 10
Polyuretandinlägg för sortiment 637702	630304 637702
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 4 mm	643229 4
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm	643229 8
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 14 mm	643229 14
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ	640025
T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm	641329 295
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm	643229 6
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 7 mm	643229 7