

**Garant****Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 35 delar, Typ: SD****Beställningsdata**

Ordernummer	638025 SD
GTIN	4062406061401
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Alla verktyg förvaras säkert i ett slitstarkt specialutformat **polyuretanskumplastinlägg** där de alltid är klara fatt använda.

Surface Drive-profilen verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått (t.ex. skruvmått i tum) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive. Wobble-Fix förlängningsstänger tillåter en svängvinkel och kan låsas genom ett snäppfäste.

**Användningsdata:**

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M22 och 1/4 tum – 7/8 tum (amerikanska tumdimensioner) och insexskruvar med gänga M5 – M18.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**leveransinnehåll:**

hylsor 6-kant, surface Drive: 19 st nr 642325 storlek 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

insexhylsor: 8 st nr 643229 storlek 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-handtag: 1 st nr 641329 storlek 295

Förlängningsstänger "Wobbel-Fix": 2 st nr 641129 storlek 125; 250

universalknut: 1 st nr 641629 storlek 1/2

spärrskaft: 1 st nr 640025 storlek 1/2

fyrkanttapp: 1 st liknande nr 650002 storlek 5 drivning sexkant 7/16 tum E 11,2 - kraftuttag fyrkant 1/2 tum

mellanstycken: 2 st liknande nr 649500

drivning fyrkantinsats 3/8 tum - kraftuttag fyrkant 1/2 tum

drivning fyrkantinsats 1/2 tum - kraftuttag fyrkant 3/8 tum

Förvaring i: ABS-plastlåda

**OBS!:**

Sortimentet har dessutom plats för 4 st. smådelslådor nr 951251 storlek 2×3/1 eller 2 st nr 951251 storlek 2×6/1 (ingår inte i leveransen).

## Teknisk beskrivning

Nyckelviddsområde Surfacedrive	8-34 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Antal delar	35
Nyckelvidder	metrisk
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	4-14 mm
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
Sexkantsnyckelprofil	Surfacedrive
Fyrkant med Wobble-Fix	med svängningsvinkel
Längd	510 mm
Bredd	294 mm
höjd	61 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×20
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ	640025
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642325 18
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642325 16

Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 12 mm	642325 12
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641629 1/2
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 11 mm	642325 11
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm	643229 10
easyPick smådelsbehållareHöjd 50 mm bredd × djup i G / typ 2X3/1	951251 2X3/1
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 14 mm	643229 14
Polyuretaninlägg för sortiment 638025	630304 638025
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 30 mm	642325 30
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 34 mm	642325 34
Systembox Typ 4-1	630310 4-1
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642325 17
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 7 mm	643229 7
Systembox Typ 4	630305 4
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 4 mm	643229 4
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642325 19
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm	643229 8
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642325 22
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 27 mm	642325 27
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 32 mm	642325 32
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 10 mm	642325 10
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 12 mm	643229 12
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642325 24
T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm	641329 295
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 14 mm	642325 14
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 15 mm	642325 15
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 9 mm	642325 9
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 5 mm	643229 5
Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642325 13
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm	643229 6

Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 8 mm

642325 8

Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum nyckelvidd 21 mm

642325 21