

**Garant**

**Sats med sexkants skruvdragarhylsor 1/2 tum-fyrkant 10 delar, antal insatser: 10**

**Beställningsdata**

Ordernummer	639402 10
GTIN	4062406061418
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

**Fäst-/förbindningsdelar** enligt **DIN 3122 / 3123**;  
**hylsor** enligt **DIN 3124**.

In-/utvändiga fyrkantsfästen **enligt DIN 3120**.

**Användningsdata:**

För insexskruvar med gänga M5 – M27.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**leveransinnehåll:**

Skruvmejselhylsor

6-kant: 10 st nr 643229

storlek 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

Förvaring i: ABS-plastlåda

**Teknisk beskrivning**

Antal delar	10
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	4-19 mm

Drivprofil	Sexkantnyckel
fyrkantfäste	1/2 tum
Längd	257 mm
Bredd	147 mm
höjd	45 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	5×10
Produktslag	Hylsnyckelinsats

## Tillbehör

Systembox Typ 2	630310 2
Systembox Typ 2	630305 2
Sexkantskruvdragarhusla 1/2 tum sexkant 4 mm	643229 4
Sexkantskruvdragarhusla 1/2 tum sexkant 10 mm	643229 10
Sexkantskruvdragarhusla 1/2 tum sexkant 5 mm	643229 5
Sexkantskruvdragarhusla 1/2 tum sexkant 8 mm	643229 8
Sexkantskruvdragarhusla 1/2 tum sexkant 6 mm	643229 6
Sexkantskruvdragarhusla 1/2 tum sexkant 7 mm	643229 7
Polyuretaninlägg för sortiment 639402	630304 639402
Sexkantskruvdragarhusla 1/2 tum sexkant 12 mm	643229 12
Sexkantskruvdragarhusla 1/2 tum sexkant 14 mm	643229 14
Sexkantskruvdragarhusla 1/2 tum sexkant 17 mm	643229 17
Sexkantskruvdragarhusla 1/2 tum sexkant 19 mm	643229 19