

Garant**12-kantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 17mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 642129 17 |
| GTIN | 4062406061579 |
| Artikelklass | 61A |

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Nyckelvidder med snäva toleranser skonar skruvhuvuden och muttrar. **Tunnväggiga** för arbeten också i mycket trånga utrymmen. 12-kant (dubbel sexkant) med **HT-Drive** profil som är skonsam mot skruvar och muttrar.

Norm:**DIN 3124****Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

OBS!:

GARANT och HOLEX tolvkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 642132; HOLEX: nr 642122).

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|---------|
| Ø utgångssidan | 24,1 mm |
| nyckelvidd | 17 mm |
| Längd | 38 mm |
| fyrkantsfäste | 1/2 tum |

| | |
|-------------|---------------------|
| Norm | DIN 3124 |
| Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar |
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | förkromad |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |