

Garant**Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum, nyckelvidd: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	642529 22
GTIN	4062406062033
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Nyckelvidder med snäva toleranser skonar skruvhuvuden och muttrar. **Tunnväggiga** för arbeten också i mycket trånga utrymmen. 12-kant (dubbel sexkant) med **HT-Drive** profil som är skonsam mot skruvar och muttrar.

Norm:

DIN 3124-L

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

OBS!:

GARANT och HOLEX tolvkanthylsnyckelinsatser, långa, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 642532; HOLEX: nr 642522).

Teknisk beskrivning

Längd	77 mm
Ø utgångssidan	29,9 mm
nyckelvidd	22 mm
fyrkantfäste	1/2 tum
Norm	DIN EN 3710
Norm	DIN EN 3709

Norm	DIN 3124
Norm	ASME B 107.5M
Norm	DIN 3124
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
med AS-drive-profil	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats