

Garant**Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum, sexkant: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	643229 8
GTIN	4062406062125
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Norm:**DIN 7422****Material:**

Kromvanadinstål, förkromat. Dorn av seghärdat material med hög hårdhet, blank.

OBS!:

GARANT och HOLEX sexkantskruvdragarinsatser även i tumdimensioner kan levereras från vår eShop (GARANT: nr 643232; HOLEX: nr 643222).

Teknisk beskrivning

Ø fästsida	22,5 mm
Längd	60 mm
fyrkantfäste	1/2 tum
Drivprofil	Sexkantnyckel
Produktslag	Hylsnyckelinsats

