

Garant**Sexkantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	642229 14
GTIN	4062406061777
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Nyckelvidder med snäva toleranser skonar skruvhuvuden och muttrar. **Tunnväggiga** för arbeten också i mycket trånga utrymmen. Sexkant med **HT-Drive** profil som skonar skruvar och muttrar.

Norm:**DIN 3124****Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

OBS!:

GARANT och HOLEX sexkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 642232; HOLEX: nr 642222).

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	20,4 mm
nyckelvidd	14 mm
Längd	38 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum

Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats