

 GRIDLINE

## Montagevagn för utdragslådor, 36×20G, höjd mm/antal lådor: 860/0



### Beställningsdata

Ordernummer	930727 860/0
GTIN	4062406062361
Artikelklass	9GK

### Beskrivning

#### Utförande:

För utrustning med utdragslådor 36×20G.

Montagevagn i 40×24G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanlöpyta, svängbara hjul kan spärras. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummiplatta och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

#### Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

#### OBS!:

Utrustning med utdragslådor tillåts bara med nr 930744 eller nr 930746 (med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor).

Materialtjocklek: 1,2 mm

Lådutdrag: Utdragsspärr

Höjdinställning i raster: 25 mm

Cylinderlås: modulär låscylinder

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 885 mm

Bredd: 1000 mm

Djup: 600 mm

effektiv höjd: 600 mm

lådurtsens höjd: 700 mm

maximal bärförmåga: 600 kg

## Teknisk beskrivning

lådurtsens höjd	700 mm
höjd	885 mm
Djup	600 mm
maximal bärförmåga	450 kg
effektiv höjd	600 mm
vikt	65 kg
Ø hjul	125 mm
Bredd	1000 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x20G

## Tillbehör

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 50 mm	930744 50
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 100 mm	930744 100
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 75 mm	930746 75
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 250 mm	930746 250
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 300 mm	930744 300

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 200 mm	930746 200
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 300 mm	930746 300
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 75 mm	930744 75
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 100 mm	930746 100
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 150 mm	930744 150
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 125 mm	930746 125
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 200 mm	930744 200
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 250 mm	930744 250
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 125 mm	930744 125
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 150 mm	930746 150
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Matta till utdragslådor Dimension i G 36X20	951830 36X20
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 36X20	951885 36X20
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 36X20	951910 36X20