

Garant GRIDLINE

Verkygsskåpstomme för utdragslådor, 36×20G, höjd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	930735 1500
GTIN	4062406062385
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verkygsskåphurts i 40×24G, passar till utdragslådor 36×20G. För insättning av utdragslådor i ett 25 mm-raster. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Passar till:

Utdragslådor nr 930743, 930744, 930745, 930746.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

OBS!:

När du utrustar verkygsskåphurtsar med utdragslådor måste du se till att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd för lådor	1400 mm
effektiv höjd	1400 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Djup	600 mm

vikt	61 kg
Antal dörrar	0
höjd	1500 mm
Bredd	1000 mm
djup i G	24
bredd i G	40
Utförande	för individuell inredning
maximal bärförmåga	4000 kg
Antal utdragshyllor	0
Antal lådor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x20G
Produktslag	Verktågsskåpstomme

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------