

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 20×24G, höjd mm/antal lådor:
800/5A****Beställningsdata**

Ordernummer	931005 800/5A
GTIN	4062406062392
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 24×28G, med utdragslådor 20×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 100, 100, 125, 300

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva djup i G	24

lådornas effektiva djup	600 mm
Antal dörrar	0
Bredd	600 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×24
Djup	700 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	300 mm
höjd	800 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
Antal lådor	5
effektiv höjd	700 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
effektiv höjd för lådor	700 mm
vikt	95 kg
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×24G
Produktslag	Verktygsskåp

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931043 100
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 125 mm	931043 125
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931043 75
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 300 mm	931043 300
Verktygsskåpstomme för utdragslådor höjd 800 mm	931035 800