

Garant GRIDLINE

**Verktøysskåp komplett med lådor 75 kg, 20×24G, höjd mm/antal lådor:
1000/7****Beställningsdata**

Ordernummer	931005 1000/7
GTIN	4062406062439
Artikelklass	9GK

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 24×28G, med utdragslådor 20×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 100, 100, 125, 150, 300

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lådornas effektiva yta i G: 20×24

höjd: 1000 mm

Bredd: 600 mm

Djup: 700 mm

effektiv höjd: 900 mm

effektiv höjd för lådor: 900 mm
 lådornas effektiva bredd: 500 mm

Teknisk beskrivning

effektiv höjd för lådor	900 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
höjd	1000 mm
Bredd	600 mm
vikt	123 kg
Antal lådor	7
Lådornas effektiva yta i G	20×24
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva djup i G	24
lådornas effektiva bredd	500 mm
effektiv höjd	900 mm
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	300 mm
Antal dörrar	0
Djup	700 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %

Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x24G
Produktslag	Verktgsskåp

Tillbehör

Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931043 75
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 50 mm	931043 50
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 300 mm	931043 300
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 150 mm	931043 150
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931043 100
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 125 mm	931043 125
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 1000 mm	931035 1000