

Garant GRIDLINE

**Verktøysskåp komplett med lådor 75 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor:
1500/15****Beställningsdata**

Ordernummer	931105 1500/15
GTIN	4062406062705
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 150

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva bredd	650 mm
Djup	700 mm

vikt	269 kg
lådornas effektiva djup	600 mm
Bredd	750 mm
effektiv höjd för lådor	1400 mm
Lådornas effektiva yta i G	26×24
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva djup i G	24
effektiv höjd	1400 mm
Antal dörrar	0
Räfflad gummimatta på skyddskanten på tre sidor	nej
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Antal lådor	15
höjd	1500 mm
lådornas effektiva bredd i G	26
ComfortClose	nej

Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Verktgsskåp

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 150 mm	931163 150
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931163 75
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931163 100
Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 1500 mm	931155 1500