

Garant GRIDLINE

**Verktøysskåp komplett med lådor 75 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor:
1000/7A****Beställningsdata**

Ordernummer	931105 1000/7A
GTIN	4062406062583
Artikelklass	9GK

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200, 200

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lådornas effektiva yta i G: 26×24

höjd: 1000 mm

Bredd: 750 mm

Djup: 700 mm

effektiv höjd: 900 mm

effektiv höjd för lådor: 900 mm
lådornas effektiva bredd: 650 mm

Teknisk beskrivning

Räfflad gummimatta på skyddskanten på tre sidor	nej
ComfortClose	nej
vikt	149 kg
Lådornas effektiva yta i G	26×24
lådornas effektiva bredd i G	26
lådornas effektiva djup	600 mm
Djup	700 mm
lådornas effektiva djup i G	24
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
lådornas effektiva bredd	650 mm
Antal lådor	7
höjd	1000 mm
effektiv höjd för lådor	900 mm
Antal dörrar	0
Bredd	750 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
effektiv höjd	900 mm
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm

Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Verktygsskåp

Tillbehör

Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 150 mm	931163 150
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931163 75
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931163 100
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 50 mm	931163 50
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 200 mm	931163 200
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 125 mm	931163 125
Verktygsskåpstomme för utdragslådor höjd 1000 mm	931155 1000