

Garant GRIDLINE

Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor: 800/5**Beställningsdata**

Ordernummer	931105 800/5
GTIN	4062406062514
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 100, 100, 125, 300

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva bredd	650 mm
lådornas effektiva bredd i G	26
effektiv höjd	700 mm

Bredd	750 mm
Djup	700 mm
effektiv höjd för lådor	700 mm
höjd	800 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
Räfflad gumlimatta på skyddskanten på tre sidor	nej
ComfortClose	nej
Antal lådor	5
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	115 kg
Lådornas effektiva yta i G	26×24
Antal dörrar	0
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	300 mm
lådornas effektiva djup i G	24
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26×24G
Produktslag	Verktygsskåp

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931163 100
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 300 mm	931163 300
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931163 75
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 125 mm	931163 125
Verktygsskåpstomme för utdragslådor höjd 800 mm	931155 800