

Garant GRIDLINE

Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor: 800/7**Beställningsdata**

Ordernummer	931105 800/7
GTIN	4062406062545
Artikelklass	9GK

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lådornas effektiva yta i G: 26×24

höjd: 800 mm

Bredd: 750 mm

Djup: 700 mm

effektiv höjd: 700 mm

effektiv höjd för lådor: 700 mm

lådornas effektiva bredd: 650 mm

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva djup	600 mm
lådornas effektiva bredd i G	26
lådornas effektiva djup i G	24
ComfortClose	nej
Antal lådor	7
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
vikt	136 kg
effektiv höjd för lådor	700 mm
Lådornas effektiva yta i G	26×24
Djup	700 mm
Bredd	750 mm
Räfflad gummimatta på skyddskanten på tre sidor	nej
höjd	800 mm
lådornas effektiva bredd	650 mm
effektiv höjd	700 mm
Antal dörrar	0
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm

Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Verktygsskåp

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931163 75
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 150 mm	931163 150
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931163 100
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 50 mm	931163 50
Utdragslåda, 75 kg lådans fronthöjd 125 mm	931163 125
Verktygsskåpstomme för utdragslådor höjd 800 mm	931155 800