

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor:
1000/6A****Beställningsdata**

Ordernummer	931105 1000/6A
GTIN	4062406062569
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 100, 150, 150, 150, 150, 200

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

Räfflad gummimatta på skyddskanten på tre sidor	nej
lådornas effektiva bredd i G	26

ComfortClose	nej
Lådornas effektiva yta i G	26×24
Djup	700 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Antal lådor	6
lådornas effektiva bredd	650 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	750 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
lådornas effektiva djup i G	24
effektiv höjd	900 mm
höjd	1000 mm
vikt	135 kg
effektiv höjd för lådor	900 mm
Antal dörrar	0
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Verkygsskåp

Tillbehör

Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 150 mm	931163 150
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931163 100
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 200 mm	931163 200
Verkygsskåpstomme för utdragslådor höjd 1000 mm	931155 1000